

**WNMG 060404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

WNMG 060404 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Matning $f$	0,15 - 0,45 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Sort	HBT130

Antal byten/skär	6
spån-brytare	MF
Primäranvändning	MF
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning