

**VNMG 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VNMG 160404
spån-brytare	PM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,8 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN

Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Sort	HBT020
Produktslag	Vändskär för svarvning