


**WNMG 060404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251938 HBT020
GTIN	4062406256760
Artikelklass	22D

Beskrivning

WNMG 060404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PF
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	PF
Antal byten/skär	6
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning