


**WNMG 080404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Artikelklass	22D

Beskrivning

WNMG 080404 HBT020 Sort: HBT020

spån-brytare: PF

Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm

Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PF
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,4 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Sort	HBT020
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning