

**VNMG 160408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,45 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Sort	HBT020
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,8 - 4 mm

spån-brytare	PM
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning