

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 200/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 200/20
GTIN	4960664732807
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	200 mm
Skruv för klämkiel	229721
Antal skär Z	20
max. utvändig diameter D _{max}	209 mm
totallängd L _{tot}	63 mm
Klämkiel	229720

Passande vändskär	PN.. 1106
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
FästhålsØ	60 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Klämkil	229720
kilskruv	229721