

**PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223324 GG
GTIN	4960664732975
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

W - Wiper-vändskär med 2 skär.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	max. 0,2 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEG 1106XNER-W
Sort	CA420M
Skärmaterial	VHM
Planskär	10 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
GG(G)	lämplig	230 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		