


**WNMG 060404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	MF
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,4 mm

Matning f	0,12 - 0,45 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning