

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skärejgar Z: 200/28mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 200/28
GTIN	4960664732814
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

**Fördel:**

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	200 mm
Antal skär Z	28
totallängd L <sub>tot</sub>	63 mm
Klämkil	229720
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	6 mm
Passande vändskär	PN.. 1106

max. utvändig diameter $D_{max}$	209 mm
FästhålsØ	60 mm
Skruv för klämki	229721
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

kilskruv	229721
Klämki	229720