


**WNMG 080404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Sort	HBT130
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	6
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Primäranvändning	MF
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Matning f	0,12 - 0,45 mm/v

spån-brytare	MM
Produktslag	Vändskär för svarvning