

**PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223308 GG
GTIN	4960664732869
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Pentagonal vändskärsplattamed 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

GM - allmän användning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNMG 1106XNEN-GM
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Planskär	2 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		