


**CCMT 060204, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT020
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
spån-brytare	PF
ISO-kod vändskär	CC.T 060202

Antal byten/skär	2
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning