


**WNMG 080408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	PR
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Sort	HBT020
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1,8 - 6 mm

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning