


**WNMG 080412, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	252226 HBT020
GTIN	4062406256890
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
spån-brytare	PR
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Beläggning	TiCN
Skärdjup a_p	1,8 - 6 mm

Matning f	0,2 - 0,6 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning