

**CCMT 060204, Sort: HBT130****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260084 HBT130 |
| GTIN         | 4062406256906 |
| Artikelklass | 22D           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| spån-brytare                          | MF                                  |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent                  |
| Beläggning                            | TiCN                                |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 60 - 220 m/min                      |
| ISO-kod vändskär                      | CC.T 060202                         |
| Primäranvändning                      | MF                                  |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,1 - 1 mm                          |
| Antal byten/skär                      | 2                                   |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Sort                                  | HBT130                              |
| Hörnradie                             | 0,4 mm                              |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Matning f    | 0,05 - 0,2 mm/v        |
| Skärmaterial | VHM                    |
| Produktslag  | Vändskär för svarvning |