

**CCMT 120408, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	PM
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Sort	HBT020
Hörnradie	0,8 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning