

Garant**HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 9,4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 122793 9,4 |
| GTIN | 4045197745194 |
| Artikelklass | 11E |

Beskrivning**Utförande:**

Speciell skärfas för framställning av **hål med 180° hålbotten**. Små radialkrafter även vid centreringsborrning i ytor med lutning upp till 15°. Spånsåpsgeometri för optimal spånavgång. Med fyra styrlister för stabilisering av borret i hålet.

Fördel:

180° spetsvinkel möjliggör borrning och planförsänkning i samma arbetsmoment.

Rekommendation:

Följande är absolut nödvändigt för en processäker användning av HM-borr 180°:

- **vid borrning på jämna ytor måste ett pilothål 1×D tas upp med pilotborr nr 122736.**
- **Vid centreringsborrning i lutande ytor upp till 15°: Sänk matningen f till 25 % av det angivna värdet. Efter centreringsborrning kan normala matningsvärden användas.**

OBS!:

Spånsåpslängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: Beställs med **nr 122793 + 129100HB**.

Form **HE**: Beställs med **nr 122793 + 129100HE**.

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Lämpar sig **inte** för att åstadkomma försänkningar för skruvar med cylindriskt huvud enligt DIN974-1.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-----------|
| Spånsåpslängd L_c | 61 mm |
| Tolerans nom.-Ø | m7 |
| Antal skär Z | 2 |
| Matning f i stål < 900 N/mm ² | 0,15 mm/v |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Norm | Verkstadsnorm |
| Skafttolerans | h6 |
| totallängd L | 103 mm |
| Nominell $\varnothing D_c$ | 9,4 mm |
| Skaftdiameter D_s | 10 mm |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 46,9 mm |
| Beläggning | TiAlN |
| Skärmaterial | VHM |
| Utförande | 5xD |
| Spetsvinkel | 180 grad |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver snedställd borstart |
| Invändig | ja, med 25 bar |
| Pilotborr nödvändig | ja, pilotborr |
| Semi Standard | ja |
| Färgring | grön |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------|---------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 85 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 75 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 60 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 50 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 45 m/min | M |
| GG(G) | lämplig | 90 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |

| | |
|---------------------|--------------------|
| vått maximal | lämplig |
| vått minimal | lämplig |
| Luft | lämplig |
| Tjänster | |
| Skafslipning Typ HB | 129100 HB |
| Skafslipning Typ HE | 129100 HE |