

**DCMT 11T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260378 HBT130
GTIN	4062406257088
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 11T304 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MF
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBT130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Beläggning	TiCN
spån-brytare	MF
Primäranvändning	MF

Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning