

**Garant****HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 3,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122506 3,6
GTIN	4045197743831
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:**

Speciell skärfas för framställning av **hål med 180° hålbotten**. Små radialkrafter även vid centreringsborrning i ytor med lutning upp till 45°. Spånspårsgeometri för optimal spånavgång. Med fyra styrlister för stabilisering av borret i hålet.

**Fördel:**

**180° spetsvinkel** möjliggör borrning och planförsänkning i samma arbetsmoment.

**Rekommendation:**

Följande är absolut nödvändigt för en processäker användning av HM-borr 180°:

- **vid borrning på jämna ytor måste ett pilothål 1×D tas upp med pilotborr nr 122736.**
- **Vid centreringsborrning i lutande ytor upp till 15°: Sänk matningen f till 50 %, upp till 30°: Sänk matningen f till 40 % och upp till 45°: Sänk matningen f till 25 % av det angivna värdet. Efter centreringsborrning kan normala matningsvärden användas.**

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: Beställs med **nr 122506 + 129100HB**.

Form **HE**: Beställs med **nr 122506 + 129100HE**.

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Lämpar sig **inte** för att åstadkomma försänkningar för skruvar med cylindriskt huvud enligt DIN974-1.

**Teknisk beskrivning**

Tolerans nom.-Ø	m7
Nominell Ø $D_c$	3,6 mm
Spånspårlängd $L_c$	20 mm

Antal skär Z	2
totallängd L	62 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	14,6 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Utförande	3×D
Spetsvinkel	180 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Borranvändning	kräver snedställd borrhjup
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	konvex krävs
Invändig	ja, med 25 bar
Pilotborrhjup nödvändig	ja, pilotborrhjup
Semi Standard	ja
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborrhjup

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	85 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	45 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K

Uni	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
Luft	lämplig
<b>Tjänster</b>	

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
Skaftslipning Typ HE	129100 HE