


**DCMT 070204, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260376 HBT020
GTIN	4062406257071
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	PF
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Sort	HBT020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradi	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent

Beläggning	TiCN
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning