

**DCMT 070204, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260500 HBT130
GTIN	4062406257101
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	MF
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT130
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 200 m/min
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
spån-brytare	MM

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning