

**DCMT 11T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 11T304 HBT130 Sort: HBT130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Antal byten/skär	2
spån-brytare	MM

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	TiCN
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Primäranvändning	MF
Sort	HBT130
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning