


**DCMT 11T304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Artikelklass	22D

Beskrivning

DCMT 11T304 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,12 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HBT020
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PM
Beläggning	TiCN

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning