

**SCMT 09T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260758 HBT130
GTIN	4062406257385
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	MF
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning