


**SCMT 120404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Artikelklass	22D

Beskrivning

SCMT 120404 HBT020 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HBT020
spån-brytare: PM
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,12 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 280 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Beläggning	TiCN

Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Produktslag	Vändskär för svarvning