


**Svarv-vändskär SCMT 120404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260793 HBT020
GTIN	4062406257439
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Matning $f$	0,12 - 0,3 mm/v
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

## Datablad

ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Produktlag	Vändskär för svarvning