

**SCMT 120408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260795 HBT130
GTIN	4062406257446
Artikelklass	22D

Beskrivning

SCMT 120408 HBT130 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Beläggning	TiCN
Sort	HBT130
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	VHM

spån-brytare	MM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning