

**TCMT 16T304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260968 HBT130
GTIN	4062406257484
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	3
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Sort	HBT130
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Beläggning	TiCN
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	M
spån-brytare	MF
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning