

**TCMT 110204, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	TCMT 110204
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	3
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Sort	HBT130
spån-brytare	MF

Tilldelning huggning/skrubb

Grovbearbetning till finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning