

**SCMT 120404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	260793 HBT130
GTIN	4062406257422
Artikelklass	22D

Beskrivning

SCMT 120404 HBT130 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
spån-brytare	MM
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v

Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBT130
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning