

**VBMT 110304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	PF
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Skärdjup $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 330 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Skärmaterial	VHM
Sort	HBT020
Produktslag	Vändskär för svarvning