

**Garant**
**HM-radiekopierfräs, Diamant, Ø DC × L1: 0,3X1,5mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	209791 0,3X1,5
GTIN	4062406188276
Artikelklass	11Y

**Beskrivning**
**Utförande:**

Med **kristallin diamantbeläggning sp<sup>3</sup>**. För **högsta krav på prestanda och precision** i fiberkompositmaterial, glasfiberarmerad och kolfiberarmerad plast samt grafit. **Extremt snäva toleranser** ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning. **Ansatsvinkel α=16°**.

Toleranser:

- **Skärradie: Radiekontur 0 / -0,005 mm.**
- **Förborrningsdiameter: D<sub>1</sub> = 0 / -0,01 mm.**

**OBS!:**

Tillämpa a<sub>p</sub>-reducering vid ökande utkragningslängd för verktyg!

Värden för:

Kopiering: a<sub>p</sub> = 0,15 × D × a<sub>p, korrr</sub>

**Om man avser att beräkna matningshastigheten 'vf' ska man använda sig av maskinens faktiskt använda (mest maximala) varvtal!**

t.ex: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	45 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	0,24 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub> inkl. friställning	1,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4 mm
Spiralvinkel	25 grad
Friställningsdiameter D <sub>1</sub>	0,27 mm
Tandantal Z	2

Skär-Ø D <sub>c</sub>	0,3 mm
radie R	0,15 mm
Beläggning	Diamant
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Tolerans nom.-Ø	0 / -0,005
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,05×D vid kopierfräsning
Skaft	DIN 6535 HA med h5
Invändig	nej
Färgring	svart
Produktslag	Fullradie- och pinnfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
PVDF GF20	lämplig	200 m/min	N
POM GF25	lämplig	190 m/min	N
PA 66 GF30	lämplig	170 m/min	N
PEEK GF30	lämplig	150 m/min	N
PTFE CF25	lämplig	180 m/min	N
PEEK CF30	lämplig	160 m/min	N
Hybrid	lämplig		
Honeycomb Sandwich	lämplig	350 m/min	N
GFK	lämplig	190 m/min	N
GFK, CFK	lämplig	190 m/min	N
Grafit	lämplig	340 m/min	N
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

