


**TCMT 16T308, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261019 HBT020
GTIN	4062406257552
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Matning f	0,12 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	3
Sort	HBT020
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 280 m/min
Primäranvändning	P
spån-brytare	PM

ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Produktslag	Vändskär för svarvning