

**VBMT 110304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
spån-brytare	MM
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HBT130
Beläggning	TiCN
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning