

**VBMT 110304, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Artikelklass	22D

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 280 m/min
Matning $f$	0,12 - 0,3 mm/v
Sort	HBT020
spån-brytare	PM

Beläggning	TiCN
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning