

**VBMT 160404, Sort: HBT020****Beställningsdata**

Ordernummer	261188 HBT020
GTIN	4062406257590
Artikelklass	22D

Beskrivning

VBMT 160404 HBT020 Sort: HBT020
spån-brytare: PF
Skärdjup a_p : 0,4 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 330 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	PF
Sort	HBT020
Beläggning	TiCN
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 330 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,4 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning