

**VBMT 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Artikelklass	22D

Beskrivning

VBMT 160404 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MF
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	MF
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärmaterial	VHM
Sort	HBT130
Primäranvändning	M

Beläggning	TiCN
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning