

**VCMT 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261388 HBT130
GTIN	4062406257682
Artikelklass	22D

**Beskrivning**

VCMT 160404 HBT130 Sort: HBT130  
spån-brytare: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
spån-brytare	MF
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	VCMT 160404

Beläggning	TiCN
Sort	HBT130
Skärdjup $a_p$	0,1 - 1 mm
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning