

**VCMT 110304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261472 HBT130
GTIN	4062406257705
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
spån-brytare	MM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	TiCN
Sort	HBT130
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm

Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning