

**VBMT 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261257 HBT130
GTIN	4062406257620
Artikelklass	22D

Beskrivning

VBMT 160404 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HBT130
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Primäranvändning	M

Antal byten/skär	2
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MM
Beläggning	TiCN
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning