

**VCMT 110304, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261386 HBT130
GTIN	4062406257668
Artikelklass	22D

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	HBT130
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Antal byten/skär	2
spån-brytare	MF

Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm
Beläggning	TiCN
Produktslag	Vändskär för svarvning