

**Garant****eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250008 20/12
GTIN	4045197808905
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

Med friytekylning.

**OBS!:**

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT eco-System-hållare nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm även nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DCLNR/L 2020K12

Passande vändskär: CN.. 1204..

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 26 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 29 mm

totallängd L: 125 mm

Underläggsplatta: 259033 2

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	259033 2
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Passande vändskär	CN.. 1204..
Huvudängd L <sub>1</sub>	29 mm

ISO-kod hållare	DCLNR/L 2020K12
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	26 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	20 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 8
totallängd L	125 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	259027 2
Underläggsplatta Typ 2	259033 2
Skruv för underläggsplatta	259612
Klampenhet Typ 8	259036 8
Klampenhet	259511
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Underläggsplatta	259224
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10