

Garant**Eco-spännhållare DDJNR 93°, för vändskärplattor DN., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	250600 16/11
GTIN	4045197808950
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Teknisk beskrivning

Klamp, skruv, fjäder	259036 8
Huvudängd L ₁	33 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 1616H11
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Funktionsbredd L ₄	22 mm
totallängd L	100 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 3

Underläggsplatta	269007 1
Serie	Eco
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/250600-16/11>