

**VCMT 160404, Sort: HBT130****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 261474 HBT130 |
| GTIN | 4062406257729 |
| Artikelklass | 22D |

Beskrivning

VCMT 160404 HBT130 Sort: HBT130
spån-brytare: MM
Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Primäranvändning | M |
| Antal byten/skär | 2 |
| Matning f | 0,05 - 0,35 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| spån-brytare | MM |
| Beläggning | TiCN |
| Skärförhållande | snitt intermittent |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 200 m/min |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2,5 mm |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| ISO-kod vändskär | VCMT 160404 |
| Skärmaterial | VHM |
| Sort | HBT130 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |