

**VCMT 160408, Sort: HBT130****Beställningsdata**

Ordernummer	261476 HBT130
GTIN	4062406257743
Artikelklass	22D

Beskrivning

VCMT 160408 HBT130 Sort: HBT130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,3 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,35 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Sort	HBT130
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
spån-brytare	MM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 200 m/min

Beläggning	TiCN
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Matning f	0,05 - 0,35 mm/v
ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Produktslag	Vändskär för svarvning