

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250600 25/15 |
| GTIN | 4045197808974 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DDJNR/L 2525M15

Passande vändskär: DN.. 1506..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 38 mm

totallängd L: 150 mm

Underläggsplatta: 259033 3

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------|
| Skaftmått | 25 mm |
| Klamp, skruv, fjäder | 259036 11 |
| ISO-kod hållare | DDJNR/L 2525M15 |
| totallängd L | 150 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vändskärsstorlek | 15 mm |
| Passande vändskär | DN.. 1506.. |
| Skruv för underläggsplatta | 259027 2 |
| Underläggsplatta | 259033 3 |
| Huvudängd L ₁ | 38 mm |
| Funktionsbredd L ₄ | 32 mm |
| Serie | Eco |
| Användning | Höger |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Invändig | ja |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Längdsvarvning utvändig |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Skruv för underläggsplatta Typ 2 | 259027 2 |
| Underläggsplatta | 259225 |
| Skruv för underläggsplatta | 259612 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10 | 674248 TX10 |
| Underläggsplatta Typ 3 | 259033 3 |
| Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659906 500 |