

Garant**eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DDJNR/L 2525M15

Passande vändskär: DN.. 1506..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 38 mm

totallängd L: 150 mm

Underläggsplatta: 259033 3

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2525M15
Skruv för underläggsplatta	259027 2

Underläggsplatta	259033 3
Vändskärsstorlek	15 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
Huvudängd L ₁	38 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 11
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 3	259033 3
Skruv för underläggsplatta	259612
Underläggsplatta	259225
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Skruv för underläggsplatta Typ 2	259027 2