

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251900 20/08
GTIN	4045197809025
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 2020K08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totallängd L: 125 mm

Underläggsplatta: 259033 6

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	DWLNR/L 2020K08
Passande vändskär	WN.. 0804..
totallängd L	125 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 10

Vändskärsstorlek	8 mm
Huvudängd L ₁	32 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 4
Underläggsplatta	259033 6
Skaftmått	20 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 500 cNm

659906 500