

Garant**eco-skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251901 25/08
GTIN	4045197809063
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: DWLNR/L 2525M08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 32 mm

totallängd L: 150 mm

Underläggsplatta: 259033 6

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	32 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 9
ISO-kod hållare	DWLNR/L 2525M08
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	8 mm

Underläggsplatta	259033 6
totallängd L	150 mm
Skaftmått	25 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 4
Passande vändskär	WN.. 0804..
Serie	Eco
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500