

Garant**APMT 133504 ER, HB8630, Typ: INOX****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215392 INOX |
| GTIN | 4045197746689 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Matning f_z per tand | 0,18 mm |
| Typ | INOX |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-kod vändskär | APMT 133504 ER |
| Sort | HB8630 |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | M |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |